

## ご購入にあたって

### ■ AI顔認証検温ログプリンター一式

- ・ AIZE Printer トールタイプ 型番 AIZE330-T OPEN
- ・ AIZE Printer ショートタイプ 型番 AIZE330-S OPEN

価格につきましては、弊社までお問い合わせください。

### ■ 出荷について

弊社で基本的な情報を設定し、動作検証を行った上で発送いたします。  
ラベルに印刷される企業名・設置場所をご指示の内容で設定いたします。  
出荷時に専用ラベル1巻(2,000枚)を無償で同梱させていただきます。

### ■ 設置について

基本的にお客様の方で簡単に組み立てることが可能です。  
動画も準備してございます。

※組み立て時にはプラスドライバーが必要となりますので、  
ご準備ください。

技術員を派遣することも可能ですので、必要に応じてお問合せください。  
技術員を派遣する場合は、別途、有償となります。

### ■ 電源

稼働時は、検温器、プリンターそれぞれに電源が必要となります。

### ■ ラベルについて

プリンターの性質上、使用するラベルはメーカー推奨品となるため、  
ご購入は弊社へご用命くださいますようお願いいたします。

### ■ 保守について

本製品の保守はセンドバックとなります。

### ■ その他

オプションでQRコードを印字することも可能です。

※本カタログのシステム構成及び仕様は2022年10月現在のものです。本製品の仕様、外観は改良の為予告なしに変更する場合がございますので予めご了承下さい。 2022.10.01.00001

沖電気工業株式会社 正規特約店

**DAIWA** **computeec, inc.** **ダイワコンピューテック株式会社**  
URL <https://www.dcot.co.jp>

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1 田辺浜町ビル 2F  
TEL(03)3662-7688 FAX(03)3639-4226

メールでのお問合せ先：ソリューション事業部 安齋 喜幸 (anzai@dcot.co.jp)

アイズ

# AIZE Printer

# 見える安心感



本人顔写真入りで検温値ラベルを発行します。

顔写真もカラーで印刷されるので一目瞭然で判断できます。

曜日でラベルの色が変わります。

ラベル印刷イメージ




■ 衣類用弱粘性ラベルを使用しております。  
サイズ：84mm × 53mm

## こんな問題点を解決します。



- ✓ 受付時に検温した結果を誰でも確認できるようにしたい  
→検温ラベルシールを衣服に貼ることで解決できます。  
ラベルシールは顔写真入りでカラーで印刷されます。
- ✓ 許可がある方のみが入れるようにしたい  
→曜日ごとに色が変わる顔写真入りのシールで解決できます。
- ✓ 使用した入館証やホルダーを消毒するのが面倒  
→使い捨てラベルシールを使用することで解決できます。
- ✓ マスクをしていないお客様に注意しづらい  
→音声アナウンスで注意喚起することで解決できます。
- ✓ 検温結果を保管しておきたい  
→2枚印刷して1枚を保管用とすることで解決できます。  
検温1回で2枚印刷することができます。
- ✓ お客様の検温を非接触で行いたい  
→お客様自身が検温を実施することで解決できます。


## 機器構成



## ラベルのバリエーション

■標準で搭載されているパターンは16種類


### 『横タイプ』



### 『縦タイプ』



■ラベルのデザインはオリジナルで作成することも可能です。 必要に応じて、ご相談ください。



\*オリジナルデザインの作成は有料となります。